



Trekanthylsnyckel, För skruvar: M6



Beställningsdata

Ordernummer	623503 M6
GTIN	4062406380533
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 112 mm

huvudhöjd innermått F: 10,05 mm

Skaft-Ø: 12,5 mm

Teknisk beskrivning

huvudhöjd innermått F	10,05 mm
skaftlängd	112 mm
Skaft-Ø	12,5 mm
För skruvar	M6
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel