

**CCGT 030102, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	PR1725
Matning f	0,02 - 0,1 mm/v
ISO-kod vändskär	CCGT 030102
spån-brytare	MP-CF
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 150 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,03 - 0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min

Sekundär användning	M
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning