

**CCGT 030101, Sort: PR1725**

Beställningsdata

Ordernummer	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 150 m/min
spån-brytare	MP-CF
Sekundär användning	M
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCGT 030101
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Matning f	0,02 - 0,1 mm/v
Sort	PR1725
Skärdjup a_p	0,03 - 0,2 mm

Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,1 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning