

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 7X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 7X0,75
GTIN	4045197083982
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,75 mm

Utvändig Ø: 25 mm

höjd: 9 mm

Teknisk beskrivning

höjd	9 mm
stigning	0,75 mm
Utvändig Ø	25 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M7×0,75

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		