

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 12X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 12X1,25
GTIN	4045197084088
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.****Teknisk beskrivning**

stigning	1,25 mm
höjd	10 mm
Utvändig Ø	38 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M12×1,25
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		