

Garant**Maskin-gängtapp koniskt avbackad, ånganlöpt, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	135550 M20
GTIN	4045197077035
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med konisk avbackning bakåt.****Speciellt för djupt liggande bottenhålgångor och spån som ligger kvar i gängtappens spår.
HSS-E****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	20 mm
Gängstigning	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	40 mm
Gängtyp	M

gänga	M20
Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		