

**Garant****Gängsnitt sexkant, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	140920 M14
GTIN	4045197083913
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Yttersexkant för normerade nyckelmått. **Utan** spiralspets. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

**OBS!:**

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetning på svåråtkomliga ställen.

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

nyckelvidd: 36 mm

höjd: 14 mm

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	36 mm
höjd	14 mm
stigning	2 mm
gänga	M14
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Toleransklass	DIN 13 6g
Produktslag	Gängsnitt

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		