

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 8X1
GTIN	4045197084019
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

Utvändig Ø: 25 mm

höjd: 9 mm

Teknisk beskrivning

stigning	1 mm
höjd	9 mm
Utvändig Ø	25 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M8x1

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		