

HOLEX®**Gängsnitt HSS, M x stigning: 10X1****Beställningsdata**

Ordernummer	141060 10X1
GTIN	4045197084354
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

Utvändig Ø: 30 mm

höjd: 11 mm

Teknisk beskrivning

stigning	1 mm
höjd	11 mm
Utvändig Ø	30 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	10
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger