

**HOLEX®****Gängsnitt HSS, M x stigning: 14X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	141060 14X1,5
GTIN	4045197084385
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	10 mm
stigning	1,5 mm
Utvändig Ø	38 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	14
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger