

Garant**Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	130410 M8
GTIN	4045197066367
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftfyrkant \square : 4,9 mm

Kärnhåls- \emptyset : 6,8 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Gäng- \emptyset	8 mm
Kärnhåls- \emptyset	6,8 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant \square	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	16 mm
Gängtyp	M
gänga	M8
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

