

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 6X0,75
-------------	---------------

GTIN	4045197083975
------	---------------

Artikelklass	11K
--------------	-----

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,75 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 7 mm

Teknisk beskrivning

stigning	0,75 mm
----------	---------

höjd	7 mm
------	------

Utvändig Ø	20 mm
------------	-------

Toleransklass	DIN 13 6g
---------------	-----------

gänga	M6×0,75
-------	---------

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		