

HOLEX®**Gängsnitt HSS, M x stigning: 18X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	141060 18X1,5
GTIN	4045197084408
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.****Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

stigning	1,5 mm
höjd	14 mm
Utvändig Ø	45 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	18
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger