

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 18X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 18X1,5
GTIN	4045197084170
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
stigning	1,5 mm
Utvändig Ø	45 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M18x1,5

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		