

HOLEX®**Gängsnitt HSS, M x stigning: 22X1,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 141060 22X1,5 |
| GTIN | 4045197084422 |
| Artikelklass | 12K |

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 55 mm

höjd: 16 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|--------|
| höjd | 16 mm |
| stigning | 1,5 mm |
| Utvändig Ø | 55 mm |

| | |
|---------------|-----------|
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| gänga | 22 |
| Gängtyp | MF |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Skärriktning | Höger |