

**Garant****Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	130430 M16
GTIN	4045197066589
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 12 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 9 mm

Kärnhåls- $\emptyset$ : 14 mm

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2 mm
Kärnhåls- $\emptyset$	14 mm
Gäng- $\emptyset$	16 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant $\square$	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	32 mm
Gängtyp	M
gänga	M16
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

