

Garant**Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	130430 M3
GTIN	4045197066503
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter D_s : 3,5 mm

Skaftfyrkant \square : 2,7 mm

Kärnhåls- \varnothing : 2,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Gäng- \varnothing	3 mm
Kärnhåls- \varnothing	2,5 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D_s	3,5 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant \square	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

