

**Garant****Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	130180 M20
GTIN	4045197066053
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Gäng-Ø	20 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
totallängd L	95 mm
Skaftfyrcant □	12 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	40 mm
Gängtyp	M
gänga	M20
Beläggnig	obelagd
Flankvinkel	60 grad

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		