

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 1 4H

Gängstigning: 0,35 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter D_s: 3,5 mm

Skaftfyrkant □: 2,7 mm

Kärnhåls-Ø: 2,65 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	3 mm
Gängstigning	0,35 mm
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 1 4H

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	6 mm
Gängtyp	MF
gänga	M3×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig