

Garant**Handgängtappsats Nitrerad, obelagd, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	130450 M6
GTIN	4045197066640
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Nitrerad yta, för högre slitagebeständighet.

Rekommendation:

För **TOOLOX-material** rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borraras 0,05 till 0,3 mm **större än vad som anges i DIN-standard** (se tabell).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrcant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Gäng-Ø	6 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm

Norm	DIN 352
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		

TOOLOX 33	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig