

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, MF: 6X0,5****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130470 6X0,5  |
| GTIN         | 4045197066909 |
| Artikelklass | 11G           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 5,5 mm

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Gäng-Ø                       | 6 mm     |
| Gängstigning                 | 0,5 mm   |
| Kärnhåls-Ø                   | 5,5 mm   |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| totallängd L                 | 50 mm    |
| Skaftfyrkant □               | 4,9 mm   |
| Toleransklass                | ISO 2 6H |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Skärmaterial          | HSS  |
| Norm                  | DIN 2181                                       |
| Gängdjup              | 12 mm  |
| Gängtyp               | MF   |
| gänga                 | M6×0,5   |
| Beläggning            | obelagd  |
| Flankvinkel           | 60 grad  |
| Gängnorm              | DIN 13   |
| Skärfasform           | D  |
| Skärfasform           | C  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                       |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Handgängtapp                                   |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                       |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast             | mindre lämplig |                |         |
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig |                |         |
| Alu > 10% Si                 | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| GG(G)                        | mindre lämplig |                |         |
| Uni                          | lämplig        |                |         |

|       |                |
|-------|----------------|
| Olja  | lämplig        |
| torrt | mindre lämplig |