

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, Nitrerad, M: M3,5****Beställningsdata**

Ordernummer	135750 M3,5
GTIN	4045197077417
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 15° högerspiral.****Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	2,9 mm
Gängstigning	0,6 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	4 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrcant □	3 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	7 mm
Gängtyp	M
gänga	M3,5
Beläggning	Nitrerad

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	4 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		