

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, TiCN, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	135760 M14
GTIN	4045197077615
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 15° högerspiral.**Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gäng-Ø	14 mm
Kärnhåls-Ø	12 mm
Gängstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	28 mm
Gängtyp	M
gänga	M14

Beläggning	TiCN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	13 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	5 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		