

Garant**Gängsnitt, G: G1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	142060 G1/2
GTIN	4045197084675
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 20,96 mm

nyckelvidd: 41 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	41 mm
höjd	14 mm
Gäng-Ø	20,96 mm
Varvper tum	14
gänga	G1/2

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		