

Garant**Gängsnitt, UNF: 3/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	142620 3/4-16
GTIN	4045197084965
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
Varvper tum	16
Gäng-Ø	19,05 mm
Utvändig Ø	45 mm
gänga	3/4-16 UNF
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNF

Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		