

**Garant****Gängsnitt, G: G1/8**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 142050 G1/8   |
| GTIN         | 4045197084583 |
| Artikelklass | 11K           |

## Beskrivning

### Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

### Användningsdata:

**För cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 28

Gäng-Ø: 9,73 mm

Utvändig Ø: 30 mm

höjd: 11 mm

## Teknisk beskrivning

|             |         |
|-------------|---------|
| Varvper tum | 28      |
| höjd        | 11 mm   |
| Gäng-Ø      | 9,73 mm |
| Utvändig Ø  | 30 mm   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| gänga         | G1/8      |
| Skärriktning  | Höger     |
| Toleransklass | A         |
| Gängtyp       | G         |
| Flankvinkel   | 55 grad   |
| Skärmaterial  | HSS       |
| Norm          | EN 24231  |
| Produktslag   | Gängsnitt |

### Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |