

**Garant****Gängsnitt, UNC: 1-8****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 142520 1-8    |
| GTIN         | 4045197084873 |
| Artikelklass | 11K           |

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 8

Gäng-Ø: 25,4 mm

Utvändig Ø: 55 mm

höjd: 22 mm

**Teknisk beskrivning**

|             |         |
|-------------|---------|
| Gäng-Ø      | 25,4 mm |
| höjd        | 22 mm   |
| Varvper tum | 8       |
| Utvändig Ø  | 55 mm   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Skärriktning  | Höger     |
| Gängtyp       | UNC       |
| Flankvinkel   | 60 grad   |
| Skärmaterial  | HSS       |
| Norm          | EN 22568  |
| Toleransklass | 2A        |
| Produktslag   | Gängsnitt |

### Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)             | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |