

**Garant****Gängsnitt, G: G3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

**Sexkants**-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

**Användningsdata:**

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 26,44 mm

nyckelvidd: 50 mm

höjd: 16 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	26,44 mm
höjd	16 mm
nyckelvidd	50 mm
Varvper tum	14
gänga	G3/4

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		