

**Garant****Gängsnitt, UNF: 7/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	142620 7/8-14
GTIN	4045197084972
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

**Användningsdata:**

**För UNF-fingängor** ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 22,23 mm

Utvändig Ø: 55 mm

höjd: 16 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	22,23 mm
höjd	16 mm
Varvper tum	14
Utvändig Ø	55 mm

gänga	7/8-14 UNF
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		