

**Garant****Gängsnitt, G: G1/4**

### Beställningsdata

Ordernummer	142050 G1/4
GTIN	4045197084590
Artikelklass	11K

### Beskrivning

**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 19

Gäng-Ø: 13,16 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

### Teknisk beskrivning

Varvper tum	19
Gäng-Ø	13,16 mm
höjd	10 mm
Utvändig Ø	38 mm

gänga	G1/4
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		