

Garant**Gängsnitt, UNF: 10-32****Beställningsdata**

Ordernummer	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 32

Gäng-Ø: 4,83 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 7 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	32
höjd	7 mm
Gäng-Ø	4,83 mm
Utvändig Ø	20 mm

gänga	10-32 UNF
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		