

Garant**HM-brotsch HPC genomgående hål, DLC, Nominell Ø DC: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164346 20
GTIN	4045197548740
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp^2** i den senaste generationen.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **genomgående hål**.

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 19,21 - 20,2 mm

Skärlängd L_c : 25 mm

Utkragningslängd L_1 : 95 mm

totallängd L: 150 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D_c	20 mm
Skafttolerans	h6
Utkragningslängd L_1	95 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	1,7 mm/v
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	150 mm

Skärlängd L _c	25 mm
Ø-Område	19,21 - 20,2 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøy med ej löstagbara skäreppor