

**Garant****HM-brotsch HPC bottenhål, DLC, Nominell Ø DC: 6,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164347 6,5
GTIN	4045197548801
Artikelklass	10N

**Beskrivning****Utförande:**

**NC-anpassat utförande** med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp<sup>2</sup>** i den senaste generationen.

**Användningsdata:**

För **HPC/HSC-brotskning** av **bottenhål**.

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 6,21 - 6,7 mm

Skärlängd L<sub>c</sub>: 16 mm

Utkragningslängd L<sub>1</sub>: 59 mm

totallängd L: 100 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D <sub>c</sub>	6,5 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	1,2 mm/v
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	59 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
totallängd L	100 mm

Skärlängd L <sub>c</sub>	16 mm
Ø-Område	6,21 - 6,7 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	för bottenhål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktug med ej löstagbara skäreppor