

Garant**Gängsnitt, G: G1.1/4****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 142060 G1.1/4 |
| GTIN | 4045197084705 |
| Artikelklass | 11K |

Beskrivning**Utförande:**

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 41,91 mm

nyckelvidd: 70 mm

höjd: 20 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|----------|
| höjd | 20 mm |
| nyckelvidd | 70 mm |
| Gäng-Ø | 41,91 mm |
| Varvper tum | 11 |
| gänga | G1.1/4 |

| | |
|---------------|-----------|
| Toleransklass | A |
| Skärriktning | Höger |
| Gängtyp | G |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 382 |
| Produktslag | Gängsnitt |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |