

Garant**HM-brotsch HPC bottenhål, DLC, Nominell Ø DC: 4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164347 4
GTIN	4045197548757
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp^2** i den senaste generationen.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **bottenhål**.

Antal skär Z: 4

Ø-Område: 3,7 - 4,2 mm

Skärlängd L_c : 12 mm

Utkragningslängd L_1 : 34 mm

totallängd L: 75 mm

Antal skär Z: 4

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h6
Utkragningslängd L_1	34 mm
Nominell Ø D_c	4 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	0,6 mm/v
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	75 mm

Skärlängd L _c	12 mm
Ø-Område	3,7 - 4,2 mm
Antal skär Z	4
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	för bottenhål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøj med ej löstagbara skärejgar