

**Garant****Gängsnitt, UNC: 5/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 5/16-18
GTIN	4045197084804
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 18

Gäng-Ø: 7,94 mm

Utvändig Ø: 25 mm

höjd: 9 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	18
Gäng-Ø	7,94 mm
höjd	9 mm
Utvändig Ø	25 mm

Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		