

**Garant****HM-brotsch HPC bottenhål, DLC, Nominell Ø DC: 4H7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164347 4H7
GTIN	4045197593290
Artikelklass	10N

**Beskrivning****Utförande:**

**NC-anpassat utförande** med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning  $sp^2$**  i den senaste generationen.

**Användningsdata:**

För **HPC/HSC-brotschning** av **bottenhål**.

Tolerans håldiameter: H7

Antal skär Z: 4

Tolerans håldiameter: H7

Skärlängd  $L_c$ : 12 mm

Utkragningslängd  $L_1$ : 34 mm

totallängd L: 75 mm

Antal skär Z: 4

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	34 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	0,6 mm/v
Nominell Ø $D_c$	4 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter $D_s$	6 mm

totallängd L	75 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	12 mm
Antal skär Z	4
rekommenderad borrh-Ø i aluminiumgjutgods	3,9 mm
Tolerans håldiameter	H7
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	för bottenhål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktyg med ej löstagbara skäreppor