

Garant**HM-brotsch HPC genomgående hål, DLC, Nominell Ø DC: 9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164346 9
GTIN	4045197548603
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp^2** i den senaste generationen.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **genomgående hål**.

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 8,71 - 9,2 mm

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 : 55 mm

totallängd L: 100 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Teknisk beskrivning

Matning f i aluminiumgjutgods	1,4 mm/v
Utkragningslängd L_1	55 mm
Nominell Ø D_c	9 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	100 mm

Skärlängd L _c	20 mm
Ø-Område	8,71 - 9,2 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøy med ej löstagbara skärejgar