

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 14X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 14X1,25
GTIN	4045197067050
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s: 11 mm

Skaftfyrcant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12,8 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	12,8 mm
Gäng-Ø	14 mm
Gängstigning	1,25 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrcant □	9 mm

Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	28 mm
Gängtyp	MF
gänga	M14×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig