

**Garant****Gängsnitt, G: G1****Beställningsdata**

Ordernummer	142050 G1
GTIN	4045197084637
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

**Användningsdata:**

**För cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 33,25 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 18 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	18 mm
Gäng-Ø	33,25 mm
Varvper tum	11
Utvändig Ø	65 mm

gänga	G1
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		