

**Garant****Gängsnitt, UNF: 3/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Användningsdata:**

**För UNF-fingängor ASME – B1.1.**

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	24
Gäng-Ø	9,53 mm
höjd	11 mm
Utvändig Ø	30 mm
gänga	3/8-24 UNF
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNF

Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		