

Garant**Gängsnitt, G: G1/8**

Beställningsdata

Ordernummer	142060 G1/8
GTIN	4045197084644
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 28

Gäng-Ø: 9,73 mm

nyckelvidd: 27 mm

höjd: 11 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	9,73 mm
nyckelvidd	27 mm
höjd	11 mm
Varvper tum	28
gänga	G1/8

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		