

Garant**Gängsnitt, UNC: 1/2-13****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
Varvper tum	13
Utvändig Ø	38 mm
Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		