

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, MF: 30X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 30X1,5
GTIN	4045197067289
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,5 mm

total längd L: 90 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 22 mm

Skaftfyrcant  $\square$ : 18 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 28,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng- $\varnothing$	30 mm
Kärnhåls- $\varnothing$	28,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skaftdiameter $D_s$	22 mm
total längd L	90 mm

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	18 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	60 mm
Gängtyp	MF
gänga	M30×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig