

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M18****Beställningsdata**

Ordernummer	135850 M18
GTIN	4045197077790
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Form C** (skärfas över 2–3 gängor).**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,5 mm
Gäng-Ø	18 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	54 mm
Gängtyp	M
gänga	M18
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		