

PRYOR**Bokstavsstämpelsats, 27 delar Spegelskrift A-Z, &, typhöjd: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085440 4 |
| GTIN | 5022044007611 |
| Artikelklass | 08W |

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Spegelskrift, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-------|
| totallängd | 70 mm |
| skaftjocklek | 9,5 |
| typhöjd | 4 mm |

Produktslag

Handslagstempel

Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP

085475 GRIP