

**Garant****Handgängtapp Gradtapp, obelagd, G: G1/8****Beställningsdata**

Ordernummer	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Användningsdata:****För cylindrisk Whitworth-rörgänga** DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 28

Gäng-Ø: 9,73 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfyrcant □: 5,5 mm

Kärnhåls-Ø: 8,8 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	28
Kärnhåls-Ø	8,8 mm
Gäng-Ø	9,73 mm
Gängstigning	0,907 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Gängdjup	29,19 mm

gänga	G1/8
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		