

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 24X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 24X2
GTIN	4045197067210
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

total längd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s : 18 mm

Skaftfyrcant \square : 14,5 mm

Kärnhåls- \varnothing : 22 mm

Teknisk beskrivning

Gäng- \varnothing	24 mm
Gängstigning	2 mm
Kärnhåls- \varnothing	22 mm
Skaftdiameter D_s	18 mm
total längd L	90 mm

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	MF
gänga	M24×2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig