

Garant**Handgängtappsats, obelagd, G: G1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	130550 G1/2
GTIN	4045197067623
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 20,96 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 16 mm

Skaftfyrkant □: 12 mm

Kärnhåls-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
Gäng-Ø	20,96 mm
Gängstigning	1,814 mm
Kärnhåls-Ø	19 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	16 mm

totallängd L	80 mm
Skafftyrskant □	12 mm
Gängdjup	41,92 mm
gänga	G1/2
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig