

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, BSP: W1/8****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För Whitworthgänga** enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 40

Gäng-Ø: 3,18 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfyrkant □: 2,7 mm

Kärnhåls-Ø: 2,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	3,18 mm
Gängstigning	0,635 mm
Varvper tum	40
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter $D_s$	3,5 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrcant $\square$	2,7 mm
Gängdjup	6,36 mm
gänga	W1/8
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig